

# お客様大感謝祭

2018 Spring

日頃のご愛顧に感謝いたしまして、お客様大感謝祭を行います。  
普段よくお使いいただいている製品が20%OFFとお買い得です。

キャンペーン期間

2018年3月8日(木) ~ 2018年3月23日(金) 弊社受注分まで

遺伝子導入試薬の定番

## Lipofectamine シリーズ

- **Invitrogen™ Lipofectamine 2000 Transfection Reagent** 数多くの細胞、論文実績を誇るロングセラー製品
- **Invitrogen™ Lipofectamine 3000 Transfection Kit** 導入困難な細胞および一般的な細胞において、優れた導入効率
- **Invitrogen™ Lipofectamine LTX Plus Reagent** プラスミドDNAの導入が可能。高い導入効率と低毒性を誇る遺伝子導入試薬
- **Invitrogen™ Lipofectamine RNAiMAX Transfection Reagent** siRNA、miRNAの導入に最適

キャンペーン番号

**RVSC5E**

ご注文の際、弊社代理店に必ずお伝えください

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
Lipofectamine 2000 Transfection Reagent	0.75 mL	11668027	<del>¥67,300</del>	<b>¥53,800</b>
	1.5 mL	11668019	<del>¥101,200</del>	<b>¥80,900</b>
Lipofectamine 3000 Transfection Kit	0.75 mL	L3000008	<del>¥70,800</del>	<b>¥56,600</b>
	1.5 mL	L3000015	<del>¥106,400</del>	<b>¥85,100</b>
Lipofectamine LTX & Plus Reagent	1 mL	15338100	<del>¥82,500</del>	<b>¥66,000</b>
Lipofectamine RNAiMAX Transfection Reagent	0.75 mL	13778075	<del>¥72,700</del>	<b>¥58,100</b>
	1.5 mL	13778150	<del>¥103,300</del>	<b>¥82,600</b>

Neon Transfection Systemの消耗品

## Neon Transfection System Kit

キャンペーン番号

**RVBE48**

ご注文の際、弊社代理店に必ずお伝えください

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
Neon Transfection System Kit (100 µL)	1 kit ( Neon チップ 96 本 )	MPK10096	<del>¥185,000</del>	<b>¥148,000</b>
	1 kit ( Neon チップ 25 本 )	MPK10025	<del>¥61,700</del>	<b>¥49,300</b>
Neon Transfection System Kit (10 µL)	1 kit ( Neon チップ 96 本 )	MPK1096	<del>¥185,000</del>	<b>¥148,000</b>
	1 kit ( Neon チップ 25 本 )	MPK1025	<del>¥61,700</del>	<b>¥49,300</b>

完全長cDNA合成、リアルタイムPCR用逆転写酵素の定番

## SuperScript Reverse Transcriptase シリーズ

- **Invitrogen™ SuperScript™ II Reverse Transcriptase** RNaseH(-)で、一本鎖cDNA、完全長cDNA合成の定番品
- **Invitrogen™ SuperScript™ III Reverse Transcriptase** SuperScript II RTをさらに進化。耐熱性アップで高次構造RNAにも対応
- **Invitrogen™ SuperScript™ IV Reverse Transcriptase** わずか10分で高収量のcDNAを合成
- **Invitrogen™ SuperScript™ VILO Master Mix** 2ステップリアルタイムPCR用cDNA合成マスターミックス
- **Invitrogen™ SuperScript™ VILO cDNA Synthesis Kit** 2ステップリアルタイムPCR用cDNA合成キット

キャンペーン番号 **RVAH3A** ご注文の際、弊社代理店に必ずお伝えください

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
SuperScript II Reverse Transcriptase	4×10,000 units	18064071	<del>¥149,200</del>	<b>¥119,300</b>
SuperScript III Reverse Transcriptase	4×10,000 units	18080085	<del>¥151,600</del>	<b>¥121,200</b>
SuperScript III First-Strand Synthesis System	50 反応	18080051	<del>¥70,700</del>	<b>¥56,500</b>
SuperScript IV Reverse Transcriptase	10,000 units	18090050	<del>¥53,700</del>	<b>¥42,900</b>
	4×10,000 units	18090200	<del>¥170,000</del>	<b>¥136,000</b>
SuperScript IV First-Strand Synthesis System	50 反応	18091050	<del>¥79,200</del>	<b>¥63,300</b>
	200 反応	18091200	<del>¥269,300</del>	<b>¥215,400</b>
SuperScript VILO Master Mix	50 反応	11755050	<del>¥44,500</del>	<b>¥35,600</b>
	250 反応	11755250	<del>¥186,600</del>	<b>¥149,200</b>
	500 反応	11755500	<del>¥338,400</del>	<b>¥270,700</b>
SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit	50 反応*	11754050	<del>¥38,600</del>	<b>¥30,800</b>
	250 反応*	11754250	<del>¥163,400</del>	<b>¥130,700</b>

※20 μL反応系

DNA、タンパク質フリーなトータルRNA抽出のスタンダード試薬

## TRIzol Reagent シリーズ

- **Invitrogen™ TRIzol™ Reagent** 組織や細胞の精製に
- **Invitrogen™ TRIzol™ Plus RNA Purification Kit** 多様なサンプル、抽出困難な組織の精製に
- **Invitrogen™ TRIzol™ LS Reagent** 血清やウイルス調製液などの溶液の精製に

キャンペーン番号 **RVTP23** ご注文の際、弊社代理店に必ずお伝えください

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
TRIzol Reagent	100 mL	15596026	<del>¥28,500</del>	<b>¥22,800</b>
	200 mL	15596018	<del>¥50,400</del>	<b>¥40,300</b>
TRIzol Plus RNA Purification Kit ・ TRIzol Reagent, 100mL (15596026) ・ PureLink RNA Mini Kit, 50回 (12183018A)	50 回	12183555	<del>¥58,100</del>	<b>¥46,400</b>
TRIzol LS Reagent	100 mL	10296010	<del>¥28,300</del>	<b>¥22,600</b>
	200 mL	10296028	<del>¥49,800</del>	<b>¥39,800</b>

本キャンペーンの弊社受注締め切りは、2018年3月23日23時59分59秒までとなります。  
本キャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。また同製品の他のキャンペーンとの併用はできません。

研究用におのみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。  
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。  
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.  
記載の価格は2018年3月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。  
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。  
標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

販売店

LSG037-A18030B

サーモフィッシャーサイエンティフィック  
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

f facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

www.thermofisher.com

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC